

<フルセット>



- ・ 本体
- ・ バッテリー×2
- ・ グリップ
- ・ 充電器
- ・ 砥石 (125Φ)
- ・ ケース

<本体のみ>



- ・ 本体
- ・ グリップ
- ・ 砥石 (125Φ)



・ 40Vと18Vバッテリーの互換性はございません

・ 砥石上面・下面を使用せず
側面での研磨のみご使用下さい

・ 8G型は18V4.0Ahでも約10分作動します

<http://www.shingokizai.co.jp>



安全を通じて社会に貢献する。

SHINGOKIZAI

営業統括部 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 1225 TEL 044-431-5075
名古屋営業所 〒468-0062 愛知県名古屋市天白区弥生が岡 601 TEL 052-832-2571
大阪営業所 〒531-0073 大阪府大阪市北区本庄西 3-1-2 TEL 06-4802-2300

研磨盤 SK-81G型・8G型

81G型 (40V)



動作時間：4.0Ah 約 25分



8G型 (18V)



動作時間：6.0Ah 約 15分



- ・ 充電式レール研磨盤
ご使用のマキタ製バッテリーを共用使用可能
- ・ 弊社販売専用砥石 125φをご利用ください
- ・ 重量（砥石、グリップ、バッテリー込み）
81G 3.8Kg 8G 3.3Kg



安全を通じて社会に貢献する。

SHINGOKIZAI